

## Verbesserte Tastenbedienung

### Betroffene Modelle: EMWG 60.0M


Verbesserung der Funktionsfähigkeit der Tasten, die in der aktuellen Ausführung manchmal klemmen.

Der Bedienfeldträger EMWG 60.0M vr.01 verwendet:

- Digitale Elektronik
- Tasten BI-V "A" Modell  
Edelstahl 2 Einheiten
- Tasten BI-V "B" Modell  
Edelstahl 1 Einheit

Der Bedienfeldträger EMWG 60.0M vr.02 verwendet:

- Digitale Elektronik
- Tasten BI-IX C4 Modell  
Edelstahl 2 Einheiten
- Tasten BI-IX C3 Modell  
Edelstahl 2 Einheiten



**Hinweis:** Bei der Montage des Bedienfeldes EMWG 60.0M BIS muss zuerst die Encoder-Taste eingesetzt werden und erst danach sollen die Tastensätze eingesetzt werden.