





CONMUTADOR
ROTARY SWITCH
REF: 780602

	1	2	3	4	5	6	7	8
6 F	•	•	•	•	•	•	•	•
5 E								
4								
3								
2 B								
1 A	•							

EDICION MODIFICADA	
VERSION ANTERIOR: PLANO N.º.	
MODIFICACION:	

CODIGO:		Mat.:	
DESARROLLO:			
ESCALA	FECHA:	NOMBRE:	Lackey s.a. CARRETERA DE MADRID, KM.316 TEL. (978) 33 17 00 / FAX (978) 33 04 70 50012 ZARAGOZA (ESPAÑA)
DIBUJADO:	17 06 97	POSTIGO:	
COMPROBADO:			
ESQUEMA ELECTRICO HT-720 / HM-735 TEKA ALEMANIA			N.º. 2614
Mod.: HT-720 / HM-735 TEKA ALEMANIA			Sustituye a:
			Sustituido por:



CONMUTADOR REF: 780603

	1	2	3	4	5	6	7	8
6 F	•	•	•	•	•	•	•	•
5 E	•	•	•	•	•	•	•	•
4	•	•	•	•	•	•	•	•
3	•	•	•	•	•	•	•	•
2 B	•	•	•	•	•	•	•	•
1 A	•	•	•	•	•	•	•	•

EDICION MODIFICADA

VERSION ANTERIOR: PLANO No 1667-02



MODIFICACION: Sr. POSTIGO

Adicionar nombres en Ingles

Adicionar nombre HM-735

CODIGO:		Mat.:	
DESARROLLO:			
ESCALA	FECHA:	NOMBRE:	Larkey s.a. CARRETERA DE MADRID, KM.316 TEL (976) 33 17 00 / FAX (976) 33 04 70 50012 ZARAGOZA (ESPAÑA)
DIBUJADO:	20 01 95	POSTIGO	
COMPROBADO:			
ESQ. ELECT. HT-720 / HM-735			No 1667-03
Mod.: HT-720 / HM-735			Sustituye a:
			Sustituido por:

RELOJ PROGRAMADOR
(ELECTRONIC PROGRAMMING CLOCK)



SIMBOLO	DESIGNACION
—	Cable de seccion 1.5mm
—	Cable de seccion 1.5mm (Tema Normal)
—	Cable de seccion 0.5mm

EDICION MODIFICADA

VERSION ANTERIOR: PLANO N°. EE00042-003

MODIFICACION: Sr. POSTIGO

Cambiar Tapa frente mandos en V/A por:
- Soporte frente mandos

CONMUTADOR
ROTARY SWITCH
REF: 780602

1	2	3	4	5	6	7	8
6	F	•	•	•	•	•	•
5	E	•	•	•	•	•	•
4	•	•	•	•	•	•	•
3	•	•	•	•	•	•	•
2	•	•	•	•	•	•	•
1	A	•	•	•	•	•	•

PATH:
OTRABAJA-AUTOCAD
ESQUEMA\EE42-004.DWG

TOLERANCIA GENERAL:

Mat.:

ESCALA

FECHA:

NOMBRE:

DIBUJADO:

24 05 00

POSTIGO

COMPROBADO:

24/05/00

ly

Larkey s.a.

CARRETERA DE MADRID, KM.316 A
50012 ZARAGOZA(ESPANA)


ESQUEMA ELECTRICO
HT-720 / HM-735 TEKA ALEMANIA

N°. EE00042-004

Sustituye a:

Sustituido por:

Observ.:



CONMUTADOR
ROTARY SWITCH
REF: 780603


	1	2	3	4	5	6	7	8
6 F	●	●	●	●	●	●	●	●
5 E	●	●	●	●	●	●	●	●
4	●	●	●	●	●	●	●	●
3	●	●	●	●	●	●	●	●
2 B	●	●	●	●	●	●	●	●
1 A	●	●	●	●	●	●	●	●

EDICION MODIFICADA

VERSION ANTERIOR: PLANO NO.1899-03

MODIFICACION: Sr. CRESPO
 Cambiar conexión placa iluminación:
 Cable Azul a Conmutador "1 bis"
 Cable Blanco a Conmutador "E"
 Cable Gris a Reloj inferior

CODIGO:		Mat.:	
		DESARROLLO:	
ESCALA		FECHA:	NOMBRE:
	DIBUJADO:	20 12 96	POSTIGO
	COMPROBADO:		
ESQUEMA ELECTRICO HT-720 E / HM-735 LOTEKA ALEMANIA			Lackey s.a. CARRETERA DE MADRID, KM.316 TEL. (978) 33 17 00 / FAX (978) 33 04 70 50012 ZARAGOZA(ESPAÑA)
Mod: HT-720 F / HM-735 F TFEKA ALEMANIA			No. 1899-04 Sustituye a: 189 3 Sustituido por:



COMUTADOR
ROTARY SWITCH
REF: 780602

	1	2	3	4	5	6	7	8
6 F	•	•	•	•	•	•	•	•
5 E	•	•	•	•	•	•	•	•
4	•	•	•	•	•	•	•	•
3	•	•	•	•	•	•	•	•
2 B	•	•	•	•	•	•	•	•
1 A	•	•	•	•	•	•	•	•

EDICION MODIFICADA

VERSION ANTERIOR: PLANO NO. 1899-04

MODIFICACION:
Incluir Resistencia Auxiliar Solera
Cambio de Conmutador de Horno
Cambiar conexionado P2-4 Regul. Energia
Cambiar conexionado placa iluminacion
Cambiar conexionado Ficha conexion Horno
Cambiar conexionado Reloj
Cambiar conexionado Klixon

CODIGO:

Mat.:

DESARROLLO:

ESCALA

FECHA:

NOMBRE:

DIBUJADO:

15 05 97

POSTIGO

COMPROBADO

Lackey s.a.

CARRETERA DE MADRID, KM. 316
TEL. (978) 33 17 00 / FAX (978) 33 04 70
50012 ZARAGOZA (ESPAÑA)

ESQUEMA ELECTRICO HT-720 E / NO. 1899-05
HM-735 E TEKA ALEMANIA

Sustituye a: 1899-04

Mod.: HT-720 E / HM-

E TEKA ALEMANIA

Sustituido por: